



GW2ABLAN

Technické vlastnosti

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Dvojnásobná klapka
-----------------------	--------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	2
----------------	---

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	55 mm
Šířka	55 mm
Hloubka	7 mm
Osa průměru	0 mm

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Bez
------------------------	-----

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
Druh montáže	Upevnění svorkou Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup	Ne
-------------------------------------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Mechanická odolnost IK	IK07

Texty

Potisk	S potiskem symbolu šípek
--------	--------------------------

Vhodné pro

Multimediální zařízení Hager BRx	
----------------------------------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano