



926022503



Integro 12V Gniazdo USB ładowania A+A 5A; czarny mat (10x)

Właściwości techniczne

Łączność

Typ złącza/wtyczki USB	A
------------------------	---

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm
------------------------------	-------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,10 W
--------------------------------------	--------

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	8 - 34 V
Napięcie wyjściowe	5 - 5 V

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy	2500 mA
----------------	---------

Dodatkowe informacje

Złącza	Z 2 gniazdami USB typu A
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak