



WH20120403B



kallysto ENC: Interrupteur S6 lumineux + plaque de fixation + face Gris Clair

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|---------|------------|
| Couleur | Gris clair |
|---------|------------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 7035 |
|----------|------|

| | |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

| | |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

Identification

| | |
|--|--|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |
|--|--|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Dimensions

| | |
|------------|------------|
| Dimensions | 77 x 77 mm |
|------------|------------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 12 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 31 mm |
|--------------------------------------|-------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
|-------------------------|------|

Architecture

| | |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
|---------------------------|--------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

| | |
|-----------|---|
| Éclairage | Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage |
|-----------|---|

| | |
|---------------------|-------------|
| Type de commutation | Permutateur |
|---------------------|-------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|