



WH20120404B



kallysto ENC: Interrupteur S6 lumineux + plaque de fixation + face Anthracite

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 108 A

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 77 x 77 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Diamètre 60 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne enfichable

Textes

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Type de raccordement Interrupteur avec bornes enfichables

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

Type de commutation Permutateur
Intermédiaire

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui