



962622506

Steckd. m. Schutzk. British St., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Einsätze, grau m.

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 13 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V       |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Grau        |
| RAL Nummer | 7038        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 55,50 mm |
| Breite                      | 55,50 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 20 mm    |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Konnektivität**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss                |
| Montageart   | Einbaubar<br>Schraubbefestigung |

**Ausstattung**

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Steckdose Britischer Standard |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein                          |
| Mit Klappdeckel                 | Nein                          |
| Mit Signallampe                 | Nein                          |
| Mit Schloss                     | Nein                          |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Texte**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck             |
| Abdeckung    | Zentralplatte             |
| Schutz       | Erhöhter Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen        |

**Geeignet für**

|                |
|----------------|
| Berker Integro |
|----------------|

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja