



962622502

Integro Flow Gniazdo z uz. "Standard bryt." z podwyż. ochr. st. biały

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 13 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 20 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie
Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Standard brytyjski

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Osłona Osłona centralna

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

integro

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak