



962622501

Steckd. m. Schutzk. British St., erh. Ber.schutz, S.-kl., Int. Eins., braun m.

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 13 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8017

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 20 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Einbaubar
Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Steckdose Britischer Standard

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung Zentralplatte

Schutz Erhöhter Berührungsschutz

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Geeignet für

integro

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja
