




BKG300601



Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 300x60 mit Länge von 2m

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	300 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	16280 - 16280 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	58
---	----

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	60 mm
Nivellierbereich	70 - 225 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Abmessungen

Anzahl der Einbaueinheiten	30
----------------------------	----

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	3 - 3
Montageart Trennwand	Schnappbefestigung
Mit Trennwand	Ja

Installation, Montage

Montageöffnung	Ohne
Oberfläche Seitenwand Boden	Verzinkt

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper	Ja
---	----

Werkstoff

Oberfläche	Verzinkt
------------	----------

Funktionen

Mit Bodenwanne	Ja
----------------	----

Abdeckung, Tür

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

