



WNT352

Double poussoir Cubyko pour micro modules TRM, associable, IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
Nombre de pôles	2

Matière

Couleur	Gris
Finition	Brillant Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	44 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	32 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----