



85475100



KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP KNX Funk lichtgrau

Technische Eigenschaften

Spannung

Systemspannung	230 V AC
----------------	----------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

0 - 45 °C

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge

1

Kapazität

Anzahl Module

0

Leistung

Dimmleistung

20 - 200 W

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Ja

Texte

Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Dimmprinzip	Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Funktion	Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen