



SL2011539011

Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20115, crna

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet 83 - 135

Dimenzije

Visina 115 mm

Širina 20 mm

Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)

RAL kod 9011

Boja Grafitna crna

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Otpornost na udarce IK IK07

Pogodno za

SL standardni 20x115

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da