



FT42K

Väggskåp,univers,IP54/I,H650 x B550 x D275,96 mod,genomskinliga dörrar

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	650 mm
Bredd	550 mm
Djup	275 mm
Material tjocklek sidovägg	2 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	Kvartsvarvs lås
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	2
Antal öppningar för flänsplattor	4

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	4
-------------	---

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	630 A
-----------	-------