



WH26100200C



kallysto.trend UP komplett: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Mit Krallenbefestigung Nein

Abmessungen

Abmessungen 94 x 94 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35.6 mm

Durchmesser 60 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp quickconnect Steckklemme

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Mit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja