



WH101403F



**Einsatz: 2x Leuchttaster Wechselkontakt mit Befestigungsplatte**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	10 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
-----------------------	-------------------

Polanzahl	2
-----------	---

**Werkstoff**

Farbe	Blau
-------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Duroplast
-----------	-----------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

**Abmessungen**

Höhe	77 mm
------	-------

Breite	77 mm
--------	-------

Tiefe	47.4 mm
-------	---------

Einbautiefe	13.1 mm
-------------	---------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	34.3 mm
-----------------------------	---------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Ausführung Taster	Serientaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
-------------	-------------------------------------

Schaltart/Variante	Serientaster Wechsler
--------------------	-----------------------

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

**Geeignet für**

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz
-----------------------------------------------------------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----