



WH101403F



Insert avec plaque de fixation: 2x bouton-poussoir contact inverseur

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Nombre de pôles 2

Matière

Couleur Bleu

Finition Mat

Matière Métal
Plastique
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 20 %

Finition fond profilé (installation) Mat

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 47,4 mm

Profondeur de montage 13,1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34,3 mm

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Optique

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

Raccordement

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise Borne de connexion

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Plaques centrales La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir

Inscription Sans inscription

Mode de montage Montage individuel ou associé

Textes

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Série contact inverseur à bouton-poussoir
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----