



WH\_101403E



**Insert: 2x bouton-poussoir contact inverseur**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 A

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir double  
Nombre de pôles 2

**Matière**

Couleur Bleu  
Finition Mat  
Matière Métal  
Plastique  
Thermoplastique  
Traitement de surface Non traité  
Transparent Non  
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 20 %  
Finition fond profilé (installation) Mat

**Dimensions**

Hauteur 50 mm  
Largeur 53 mm  
Profondeur 47.4 mm  
Profondeur de montage 13.1 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 34.3 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré  
En saillie

**Commandes et indicateurs**

Témoin lumineux Optique  
Nombre de touches 2  
Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir  
Contact d'acquiescement Non

**Connectivité**

Type de connection / prise QuickConnect  
Avec fixation à griffes Non

**Raccordement**

Type de douille de lampe Culot  
Type de connexion / prise Borne enfichable

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20  
Résistance aux chocs IK IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Plaques centrales La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir  
Inscription Sans inscription  
Mode de montage Montage individuel ou associé

---

**Textes**

Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Série contact inverseur à bouton-poussoir
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui