

Schrank, univers, IP54, SK I, H650 x B550 x TH350, 96 PLE

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	650 mm
Breite	550 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
---	---

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Kieselgrau
RAL Nummer	7032

Ausstattung

Anzahl Reihen	0
---------------	---

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
------------------------------	----

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------