




303303

Ausschalter 3polig 16A/400V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 16 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 400 V

Werkstoff

Werkstoff Metall
Kunststoff

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm

Einbautiefe 31 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Texte

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 3-polig Aus
Mit vordefinierter 0-Stellung

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja