

TEHALIT LF ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 15X10 ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	10 mm
Πλάτος	15 mm

Υλικά

Υλικό	PC-ABS
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Εξοπλισμός

Με προστατευτικό φιλμ	Όχι
-----------------------	-----

Ρύθμιση

Επικάλυψη	Ναι
-----------	-----

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
-----------------	----------------------------

Κατάλληλο για

LFC 10x15	
-----------	--

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----