




458809



Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte	16 - 16 MHz
------------------------	-------------

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

Aansluiting

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Spanning

Nominale spanning	125 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

Afmetingen

Inbouwdiepte	22 mm
--------------	-------

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Montagewijze	Met spreidklemmen
Beveiliging	Nee
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja