



10132045

Afdekraam 3-v, berker R.classic, zwart glz.

Technische karakteristieken

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal gangen | 3 |
| Aantal modules | 3 |

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------|
| Kleur | Zwart |
| RAL-kleur | 9005 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|---------|-----------|
| Hoogte | 80,70 mm |
| Breedte | 222,70 mm |
| Diepte | 9,90 mm |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal Verticaal |
|-------------------------|--------------------------|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK05 |

Teksten

| | |
|--------------|--|
| Montagewijze | Klembevestiging Voor horizontale en verticale montage |
|--------------|--|

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |