



10132045

Рамка 3X пластик/чорна, R.Classic

Технічні характеристики

Ємність

| | |
|-------------------|---|
| Кількість секцій | 3 |
| Кількість модулів | 3 |

Матеріали

| | |
|------------------|--------------|
| Colour | Чорний |
| Код RAL | 9005 |
| Обробка поверхні | Глянцевий |
| Матеріал | Термопластик |
| Обробка | Необроблений |

Розміри

| | |
|---------|-----------|
| Висота | 80,70 mm |
| Ширина | 222,70 mm |
| Глибина | 9,90 mm |

Акcesуари

| | |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

Установлення, монтаж

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Положення для монтажу/підключення | Горизонтальна Вертикальний |
|-----------------------------------|-------------------------------|

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK | IK05 |

Тексти

| | |
|--------------------|---|
| Режим встановлення | З'єднання хомутом Для вертикального та горизонтального монтажу |
|--------------------|---|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |