



ZB312U1LS

Komplettschrank, univers Z, 1 Zählerplatz, 3P., H=1100mm, 1-feldig, ESA

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	300 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	1
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	0
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Anzahl Sammelschienenenddurchführungen	2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Netzform

Netzform	TN-S TT
----------	------------

Kapazität

Anzahl Verteilerfeld	0
----------------------	---

Anschluss

Art der Sammelschieneneneinspeiseklemme	ESA 5-polig 1 - 25 mm ²
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	1
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Waagrecht
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene Klemme

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

