



VZ915N

Náhradní dveře plné, transparentní pro VD110

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	107 mm
Šířka	176 mm
Hloubka	19,40 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ano
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
------------------------	-------

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolacell
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

Vybavení

Počet polí v šířce	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet klíčů	1

Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano