



75740101



IP20



KNX Touch Control mit 3,5" Touch-Display und integrierter BCU

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 50 °C

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

Abmessungen

Einbautiefe	25,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	29 mm
Höhe	75 mm
Breite	95 mm
Tiefe	44 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 6

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Werkstoff	Metall Kunststoff
Glanzgrad	Glänzend

Bildschirm

Mit Display Ja

Texte

Funktion 16 Zeitschaltfunktionen und Wecker
Logikbaustein 4x UND, 4x ODER mit je 4 Eingängen
Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung,
bis zu 16 Szenen, Klimaregelung, Scharfschalten von
Alarmanlagen, Datum, Uhrzeit
Automatikfunktionen zur Steuerung von Beleuchtung,
Jalousien und Rollläden, Klima- und Lüftungsanlagen
Sperrfunktion zum Reinigen der Bedienoberfläche

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja