



LNH2250M6

**Mespatroon NH2 250 A 690 V gG combimelder**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Afschakelkarakteristiek gG

**Zekering**

Zekeringsgrootte NH2C

Kenmerken zekering gG

**Spanning**

Type voeding AC

Nominale spanning  $U_e$  690 - 690 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 690 - 690 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 250 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Geïsoleerd Nee

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. kortsluitafschakelvermogen  $I_{cn}$  volgens IEC 60898-1 80 kA

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 22 W

**Afmetingen**

Hoogte 150 mm

Breedte 39 mm

Diepte 72,5 mm

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja