



VD118PD

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	18
--------------	----

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	200 mm
Šířka	400 mm
Hloubka	91 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

Rozměry

Počet jednotek šířky	18
----------------------	----

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolací
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámků
Test žhavicím drátem	750 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----