



VZ912N

IC2 Drzwi pełne 8M, VD

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	107 mm
Szerokość	139,50 mm
Głębokość	19,40 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Architektura

Położenie drzwi szafki	Lewy
------------------------	------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	1
Liczba rzędów	1

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie na zatrzask
----------------	-----------------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak