



155111

## Wip voor meerpole schak. IP44 inbouw, bruin

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Bruin       |
| RAL-code                | 8011        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 64,30 mm |
| Breedte | 64,70 mm |
| Diepte  | 9,10 mm  |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

#### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |

#### Teksten

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Opdruk                       | Met opdruk "0"              |
| Montagewijze                 | Klembevestiging             |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor meerpole wipschakelaar |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |