



WJA048B

ATA Comutador/pulsador 10A VMC

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamiento	Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje	Mecanismo con embellecedor
------------------------	----------------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje encajable a presión
-----------------	-----------------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje	33 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP21D
Resistencia al impacto IK	IK04

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Tipo de conmutación / variante	2 vías

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí