



HW2S412FE

### Interruttore automatico aperto hw+ HW2 100kA 1250A 4P fisso sentinel Energy

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	1250 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	100 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	85 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	85 kA

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale $U_i$	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

##### Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

##### Unità di sgancio

Tempo di risposta alla chiusura	50 ms
---------------------------------	-------

##### Architettura

Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
-------------------------------------	-------------------

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si