



WH26100204C



kallysto.trend UP komplett: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) Anthrazit

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7024
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	94 x 94 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35.6 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
-----------------------	-------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Mit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Serien-Wechselschalter S1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----