



WH26100204C



kallysto.trend encastré complet: Interrupteur S1(3+3) 2x lumin. Anthr.

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Dimensions

Dimensions 94 x 94 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35.6 mm

Diamètre 60 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne enfichable

Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui