



B06543

Coffret modulaire étanche Pablo 36 modules 750°C IP65 36M G

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Équipement

Nombre de rangées	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	36
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	470 mm
Largeur	426 mm
Profondeur	148 mm
Largeur de montage	426 mm
Largeur en modules	18

Couvercle, porte

Type de poignée	Bouton poussoir
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	7035
Couleur	Gris

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK09
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui