



FT41L

## Verdeler IP54 met zichtvensterdeur 300 x

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|               |        |
|---------------|--------|
| Hoogte        | 650 mm |
| Breedte       | 300 mm |
| Diepte        | 275 mm |
| Dikte zijwand | 2 mm   |

#### Veiligheid

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP54                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Type slot                                  | Snelsluiting                              |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                      |

#### Samenstelling

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 1 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 2 |

#### Installatie, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|

#### Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs    |
| RAL-code                | 7035          |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal               | Staal         |

#### Samenstelling

|                      |   |
|----------------------|---|
| Aantal verdelerrijen | 4 |
|----------------------|---|

#### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

#### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 630 A |
|-----------------|-------|