



EK086

IP65



Temperaturgivare IP65

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Djup 64 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -30 - 50 °C

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP65

Kabel

Längd på anslutningskabel 0 mm

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja