



HXA026H

Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V AC

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	0.10 A
Nennstrom unter 230V AC15	0.10 A

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Montageart	Klickbefestigung

Anschluss

Kontaktart	1Ö+1S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.25 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 1.25 mm ²

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	1500 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W
---------------------------------------	-----

Ausstattung

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1

Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------