



HXA026H

Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V AC

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	0,10 A
Nennstrom unter 230V AC15	0,10 A

Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
Montageart	Klickbefestigung

Anschluss

Kontaktart	1Ö+1S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.25 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 1.25 mm ²

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	1500 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W
---------------------------------------	-----

Ausstattung

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------