



29531909



S.1/B.x - Sinaliz. LED branco, branco mt

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 230 V

Potência

Potência consumida 1 W

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Iluminação

Tipo de lâmpada LED

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

Material Metal
Plástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 70 mm

Largura 70 mm

Profundidade 50 mm

Conexão

Secção transversal de condutores 2,50 - 2,50 mm²

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Texto

Iluminação Cor branca clara e fria

Etiqueta Folhas com gravação de símbolos inseríveis

Impressão Sem gravação

Adequado para

S.x/B.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim