



KD480AC

Kamrail vork 3-polig+N 16 mm², 12 modules

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Uitvoering

Aantal polen 4

Afmetingen

Lengte 215 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Nominale spanning Ue 230 - 400 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm²

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modules 12

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja