



EK028



Przekładnik prądowy

Właściwości techniczne

Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

Moc

Moc	0 VA
-----	------

Wymiary

Średnica otwarcia	15 mm
-------------------	-------

Wysokość otwarcia	14,60 mm
-------------------	----------

Szerokość otworu	14,60 mm
------------------	----------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

Temperatura przechowywania/transportu	-25 - +70 °C
---------------------------------------	--------------

Prąd elektryczny

Maks. intensywność pierwotna	90 A
------------------------------	------

Maks. intensywność obwodu wtórnego	48 mA
------------------------------------	-------