



WH36182349A

robusto Interr. à clé carrée S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	53 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm

Matière

Couleur	Aluminium
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/3-pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis