



WH36182349A

robusto Interr. à clé carrée S0/3p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Alumin.

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 220 - 250 V |
| Tension nominale | 230 V       |

##### Installation, montage

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Montage | Encastré<br>En saillie |
|---------|------------------------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
|-------------------------|------|

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 86 x 86 mm |
| Profondeur                           | 43.8 mm    |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 36 mm      |

##### Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Aluminium       |
| Matière               | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Laqué           |

##### Architecture

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

##### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Type de connexion / prise | Verrou tournant<br>Bouton-poussoir/interrupteur |
|---------------------------|---|

##### Textes

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de commutation  | Schéma interrupteur arrêt 0/3-pôles |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                   |