



533032

Spínač 2-pólový, řazení 2, 16AX

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění přichytkou

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK07

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Texty

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Tlačítko Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano