




533032

Spínač 2-pólový, řazení 2, 16AX

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	16 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek
---------------------	----------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchytkou
--------------	---------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	71 x 71 mm
Vestavěná hloubka	32 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK07

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
-----------------------	---------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Texty

Osvětlení	Pro osvětlení a kontrolní obvod
Způsob zapojení	S předdefinovanou polohou 0 2pólový spínač

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano