



FX092

Gornji i donji panel, Venezia, EVO, 1000x600 mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

| | |
|--------|--------|
| Visina | 980 mm |
| Širina | 560 mm |
| Dubina | 20 mm |

Oprema

| | |
|--------------------|----|
| Sa ulazom za kabal | Ne |
| Sa odzračenošću | Ne |

Materijali

| | |
|-----------|---------------|
| Materijal | Željezo |
| Boja | Svijetlo siva |

Instalacija, montaža

| | |
|---|----|
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne |
|---|----|

Arhitektura

| | |
|---------------------------|----|
| Prikladno krovne grede | Da |
| Pogodno za montažu na tlu | Ne |

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Bez halogena | Da |
| REACH-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |