



385103



Com. chave p/ estores, unipol., s/ fecho

Características técnicas

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas Interruptor de 1 polos

Materiais

Material Metal
Plástico

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))
Poder de corte 10 A

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Texto

Modo de comutação Com posição neutra
Tipo de ligação Com terminais de parafuso
Modo de instalação Para fixação por parafuso

Adequado para

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / S.1

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim