



385103



**Jalusbrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor**

**Tekniska egenskaper**

**Kontroller och indikatorer**

Typ av persiennbrytare 1-polig strömställare

**Material**

Material Metall  
Plast

**Spänning**

Märkspänning 250 V

**Elektrisk ström**

Omkopplingsström 10 AX (100W LED (SBL))

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP) IP20

**Text**

Brytare läge Med neutralläge

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Utförande För skruvfästning

**Lämplig för**

B.3 / Q.7 / S.1

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse Ja