



UKB190280

**Support de fixation 28 x 190**

**Caractéristiques techniques**

**Equipement**

Avec compensation de potentiel	Non
Convient pour les joints de dilatation	Non

**Dimensions**

Hauteur	28 mm
Largeur	190 mm
Longueur	59 mm
Mesure a	28 mm
Mesure b	190 mm

**Matière**

Matériau	Acier
Traitement	Galvanisé

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Photos | dessins**

