



WH26580305C

kallysto.trend encastré complet: Prise type 13 avec bornes enfichables, Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 43.7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36.7 mm

Profondeur de montage 7 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Raccordement à fiche

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui